wieland

podis® Produktneuheiten

PODIS® CON 5G16 ABSICHERUNGSMODUL

NEW

MERKMALE

- Eingebauter FI/LS
- Komplett vorverdrahtete steckbare Varianten mit RST® oder bis zum internen Gerät verdrahtete Varianten mit Ausgang für Kabelverschraubung (jeweils 6 mm²)
- Schutzart IP65
- Mit separatem Schloss verschließbar

IHR NUTZEN

- Zusätzliche, abgesetzte Sicherungsbox entfällt
- Zeitersparnis
- Kostenersparnis
- Fehlerreduktion
- Geringerer Platzbedarf
- Weniger Bauteile

VARIANTEN PODIS® CON 5G16 ABSICHERUNGSMODUL

Bezeichnung	Internes Gerät	Ausgang	Bestellnummer
FI/LS 32 A RST25	4-polig FI/LS Typ A C32 A / 30 mA	Steckbar mit RST25	75.456.1255.1
FI/LS 16 A RST20	4-polig FI/LS Typ A C16 A / 30 mA	Steckbar mit RST20	75.456.1155.1
FI/LS 32 A M32	4-polig FI/LS Typ A C32 A / 30 mA & SL Klemme 6 mm²	für Kabelverschraubung M32	75.456.0955.1
FI/LS 16 A M32	4-polig FI/LS Typ A C16 A / 30 mA & SL Klemme 6 mm²	für Kabelverschraubung M32	75.456.0855.1

PASSENDE RST® ANSCHLUSSLEITUNGEN

Bezeichnung	Bestellnummer
RST25 0,5 m	99.456.0124.0
RST25 1,0 m	99.453.0124.0
RST25 1,5 m	99.454.0124.0
RST20 0,5 m	99.473.0124.0
RST20 1,0 m	99.474.0124.0
RST20 1,5 m	99.475.0124.0

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Bestellnummer
Verschlussstück RST25	Z5.565.9853.1
Kabelverschraubung M32, Klemmbereich 10 – 21 mm	Z5.507.1753.1
Gegenmutter M32	05.505.0353.1

Weitere Varianten, Leitungslängen & Informationen auf Anfrage und in unserem Online-Shop!

In unserem Online-Shop finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Preisen und technischen Daten: **https://eshop.wieland-electric.com**

PODIS® CON 5G16 DOPPELAUSGANG

NEW

MERKMALE

- Zweiter Ausgang am Anschlussmodul
- Ausgänge komplett vorverdrahtet und steckbar mit RST® (6 mm²) oder mit Kabelverschraubung
- Flexibilität durch Varianten mit integrierter Hutschiene oder einfachem Eingang
- Schutzart IP65

IHR NUTZEN

- Ein Abgangsmodul kann eingespart werden
- Zeitersparnis
- Kostenersparnis
- Möglichkeit zur Integrierung von REG (3TE)

VARIANTEN PODIS® CON 5G16 ANSCHLUSSMODUL MIT DOPPELAUSGANG

Bezeichnung	Bestellnummer
Doppelausgang steckbar RST25, vorverdrahtet	75.453.0353.1
Doppelausgang mit Ausschnitt für M32	75.456.0353.1
Einfacher Ein- / Ausgang mit Ausschnitt für M32	75.456.0753.1
Integrierte Hutschiene mit Ausschnitt für M32	75.456.0553.1

PASSENDE RST® ANSCHLUSSLEITUNGEN

Bezeichnung	Bestellnummer
RST25 0,5 m	99.456.0124.0
RST25 1,0 m	99.453.0124.0
RST25 1,5 m	99.454.0124.0

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Bestellnummer
Verschlussstück RST25	Z5.565.9853.1
Kabelverschraubung M32, Klemmbereich 10 – 21 mm	Z5.507.1753.1
Verschlussschraube M32	05.506.7453.1
Gegenmutter M32	05.505.0353.1
Doppeladerendhülse 2x 6 mm²	06.600.7227.6

ÜBERZEUGEN SIE SICH JETZT SCHON VORAB!

MUSTERKOFFER EV CHARGING
Bestellnummer 99.789.0000.0

- Flachleitung 5G16
- Anschlussmodul für den Ausgang mit Kabelverschraubung
- Anschlussmodul mit steckbarem Ausgang
- Eine konfektionierte Leitung
- Diverse Befestigungsmöglichkeiten und Schraubenantriebe

Weitere Varianten, Leitungslängen & Informationen auf Anfrage und in unserem Online-Shop!

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14 · 96052 Bamberg · Deutschland
Fon +49 951 9324-0 · info@wieland-electric.com

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

www.**wieland**-electric.com

0841.0 MC 09/23 | Technische Änderungen vorbehalten! gesis®, RST®, MOLA®, GST®, GST18®, podis® und samos® sind eingetragene Warenzeichen.